

ES EPG 60/HPG DIN 50**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich**Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen**

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 1,5 Ah

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Einsatz Crimpwerkzeug, Indent-Crimp
Best.-Nr.	2505330000
Typ	ES EPG 60/HPG DIN 50
GTIN (EAN)	4050118519686
VPE	1 Stück

ES EPG 60/HPG DIN 50**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	22 mm
Höhe	42 mm
Breite	42 mm
Nettogewicht	21 g

Tiefe (inch)	0,866 inch
Höhe (inch)	1,654 inch
Breite (inch)	1,654 inch

Kontaktbeschreibung

Kontaktart	Kabelschuhe der DIN 46234, Kabelschuhe der DIN 46341 Teil 1, Kabelschuhe der DIN 46230
------------	--

Crimpeinsätze

Crimpbreite	12 mm
Crimpquerschnitt Kupfer	50

Crimpbreite in mm	12
-------------------	----

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil	Indent-Crimp
Kabelschuhquerschnitt	nominal

50 mm²**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282
ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90

ETIM 7.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--