



WCU 501 RS232 CABLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Mit den vollvergossenen Logikmodulen WCU 501 und WCU 650 überwachen, steuern und regeln Sie Ihre Prozesse - auch bei extremen Umgebungsbedingungen. Dabei bietet die WCU Serie ein Optimum in Abmessungen, Leistung, Robustheit und Bedienerfreundlichkeit. Die grafische und intuitive Programmierumgebung Micon-L erlaubt ein flexibles Verschalten der analogen und digitalen Eingänge sowie der digitalen Ausgänge. Auf Wunsch lässt sich sowohl der Softwareumfang als auch Hardwareumfang kundenspezifisch erweitern.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	universell, USB 2.0
Best.-Nr.	2515030000
Typ	WCU 501 RS232 CABLE
GTIN (EAN)	4050118528756
VPE	1 Stück

WCU 501 RS232 CABLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	200 mm	Länge (inch)	7,874 inch
Nettogewicht	43 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-30 °C...60 °C	Betriebstemperatur	-20 °C...60 °C
Betriebstemperatur, min.	-20 °C	Betriebstemperatur, max.	60 °C

Allgemeine Daten

Vibrationsfestigkeit	min. 50 m/s ² (5 g) @ 10...150 Hz
----------------------	--

Anschlussdaten

Anschlussart	9-polige SUB-D-Buchse (female)
--------------	--------------------------------

Systemdaten

Schnittstelle	Seriell RS232
---------------	---------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237	ECLASS 9.0	27-24-22-20
ECLASS 9.1	27-24-22-20	ECLASS 10.0	27-24-22-20
ECLASS 11.0	27-24-22-20	ECLASS 12.0	27-24-22-20

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--