

**EL 27 MM GN 30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



**Kennzeichnung maßgeschneidert: EL**

Als ökonomische Alternative zu herkömmlichen Schildschienen oder Sonderetiketten kommen die MultiMark-Endlosvarianten ins Spiel. Bei vorgegebener Breite lässt sich die Höhe in der Software passgenau auf den zu erstellenden Markierer konfigurieren. Ein einsetzbares Messer schneidet die Etiketten individuell auf das festgelegte Maß zu. Perfekt für großflächige Kennzeichnungen von Funktions- oder kompletten Klemmblocken.

**Ihre Vorteile mit MultiMark**

- „Verschiedene Materialien für unterschiedlichste Anforderungen“
- Einsetzbar für Betriebsmittel vieler Hersteller
- Gerätemarkierer im vertrauten Design

**Allgemeine Bestelldaten**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Ausführung          | THM, Gerätemarkierer, 27 x , grün                     |
| Best.-Nr.           | <a href="#">2528340000</a>                            |
| Typ                 | EL 27 MM GN 30M                                       |
| GTIN (EAN)          | 4050118539233   |
| VPE                 | 1 Stück   |
| kompatibler Drucker | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a> |

## EL 27 MM GN 30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |           |              |              |
|--------------|-----------|--------------|--------------|
| Tiefe        | 0,1 mm    | Tiefe (inch) | 0,004 inch   |
| Höhe         | 27 mm     | Höhe (inch)  | 1,063 inch   |
| Länge        | 30.000 mm | Länge (inch) | 1.181,1 inch |
| Nettogewicht | 230 g     |              |              |

### Temperaturen

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -40...120 °C |
|--------------------------|--------------|

### Allgemeine Angaben

|                                |               |                                |                            |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|
| Anzahl je Rolle                | 1             | Ausführung                     | halogenfrei, selbstklebend |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0           | Einsatztemperaturbereich       | -40...120 °C               |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 120 °C        | Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C                     |
| Farbe                          | grün          | Halogene                       | Nein                       |
| Kleber                         | Acrylatkleber | Länge                          | 30.000 mm                  |
| Werkstoff                      | Polyester     | Zulassung nach UL 969          | Ja                         |

### Gerätemarkierer

|          |      |
|----------|------|
| Halogene | Nein |
|----------|------|

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ETIM 8.0    | EC001288    | ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 | ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|          |  |
|----------|--|
| Kataloge | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|----------|--|

**Datenblatt**

**EL 27 MM GN 30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

