

CD-SE 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Erhöhen Sie Ihre Flexibilität bei der Verdrahtung durch unser umfangreiches Zubehörangebot aus einer Hand.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Verdrahtungskanal Separator, 40 mm x
Best.-Nr.	2553970000
Typ	CD-SE 40
GTIN (EAN)	4050118564105
VPE	60 Stück

Erstellungs-Datum 3. März 2023 17:55:39 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

CD-SE 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Höhe	40 mm	Höhe (inch)	1,575 inch
Länge	1.000 mm	Länge (inch)	39,37 inch
Nettogewicht	7,167 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-5...60 °C	Betriebstemperatur, min.	-5 °C
Betriebstemperatur, max.	60 °C		

Allgemeine Angaben

Ausführung	1-wandig	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Einsatztemperaturbereich	-5...60 °C	Farbe	grau
Kriechstromfest	Ja	Werkstoff	PVC

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001015	ETIM 7.0	EC001015
ETIM 8.0	EC001015	ECLASS 9.1	27-40-07-52
ECLASS 10.0	27-40-07-52	ECLASS 11.0	27-40-07-52
ECLASS 12.0	27-40-07-52		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--