

## CD-CTH

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Erhöhen Sie Ihre Flexibilität bei der Verdrahtung durch unser umfangreiches Zubehörangebot aus einer Hand.

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Verdrahtungskanal Kabelbinderhalter, 19.6 mm x 10.8 mm
Best.-Nr.	<a href="#">2554010000</a>
Typ	CD-CTH
GTIN (EAN)	4050118564143
VPE	100 Stück

Erstellungs-Datum 3. März 2023 17:56:03 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## CD-CTH

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Höhe	19,6 mm	Höhe (inch)	0,772 inch
Breite	10,8 mm	Breite (inch)	0,425 inch
Länge	26 mm	Länge (inch)	1,024 inch
Nettogewicht	2 g		

### Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...1000 °C	Betriebstemperatur, min.	-40 °C
Betriebstemperatur, max.	1.000 °C		

### Allgemeine Angaben

Ausführung	für Verdrahtungskanäle	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Einsatztemperaturbereich	-40...1000 °C	Farbe	Schwarz, RAL 7021
Kriechstromfest	Ja	Werkstoff	PA

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000449	ETIM 7.0	EC000449
ETIM 8.0	EC000449	ECLASS 9.0	23-15-90-07
ECLASS 9.1	27-40-07-90	ECLASS 10.0	27-40-07-90
ECLASS 11.0	23-15-25-09	ECLASS 12.0	23-15-25-09

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Downloads

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--