

CD-RET 125**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Erhöhen Sie Ihre Flexibilität bei der Verdrahtung durch unser umfangreiches Zubehörangebot aus einer Hand.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Verdrahtungskanal Niederhalter
Best.-Nr.	2554070000
Typ	CD-RET 125
GTIN (EAN)	4050118564198
VPE	200 Stück

CD-RET 125

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 5 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40... 100 °C	Betriebstemperatur, min.	-40 °C
Betriebstemperatur, max.	100 °C		

Allgemeine Angaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB	Einsatztemperaturbereich	-40... 100 °C
Farbe	gelb	Kanalbreite	125
Kriechstromfest	Ja	Verwendung	Für 125 mm Verdrahtungskanäle
Werkstoff	Polyamid 6 (PA 6)		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001018	ETIM 7.0	EC001018
ETIM 8.0	EC001018	ECLASS 9.0	27-40-07-65
ECLASS 9.1	27-40-07-65	ECLASS 10.0	27-40-07-65
ECLASS 11.0	27-40-07-65	ECLASS 12.0	27-40-07-65

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)