

CD-RETA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Erhöhen Sie Ihre Flexibilität bei der Verdrahtung durch unser umfangreiches Zubehörangebot aus einer Hand.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Verdrahtungskanal Niederhalter Arm
Best.-Nr.	2554080000
Typ	CD-RETA
GTIN (EAN)	4050118564204
VPE	100 Stück

Erstellungs-Datum 3. März 2023 17:56:50 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

CD-RETA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 3 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40... 100 °C	Betriebstemperatur, min.	-40 °C
Betriebstemperatur, max.	100 °C		

Allgemeine Angaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB	Einsatztemperaturbereich	-40... 100 °C
Farbe	gelb	Kanalbreite	40-120
Kriechstromfest		Verwendung	Für alle Verdrahtungskanäle (bis max. 105 mm Breite)
Werkstoff	Ja Polyamid 6 (PA 6)		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001018	ETIM 7.0	EC001018
ETIM 8.0	EC001018	ECLASS 9.0	27-40-07-65
ECLASS 9.1	27-40-07-65	ECLASS 10.0	27-40-07-65
ECLASS 11.0	27-40-07-65	ECLASS 12.0	27-40-07-65

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)