

CD-RETT 60**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Erhöhen Sie Ihre Flexibilität bei der Verdrahtung durch unser umfangreiches Zubehörangebot aus einer Hand.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---------------------------------------|
| Ausführung | Verdrahtungskanal Niederhalter T-Form |
| Best.-Nr. | 2554 100000 |
| Typ | CD-RETT 60 |
| GTIN (EAN) | 4050 118564228 |
| VPE | 25 Stück |

Erstellungs-Datum 2. März 2023 18:08:18 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

CD-RETT 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 8 g

Temperaturen

| | | | |
|--------------------------|---------------|--------------------------|--------|
| Einsatztemperaturbereich | -40... 100 °C | Betriebstemperatur, min. | -40 °C |
| Betriebstemperatur, max. | 100 °C | | |

Allgemeine Angaben

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB | Einsatztemperaturbereich | -40... 100 °C |
| Farbe | gelb | Kanalbreite | 40/60/80/100/120 |
| Kriechstromfest | Ja | Verwendung | Für 35 - 120 mm Verdrahtungskanäle |
| Werkstoff | Polyamid 6 (PA 6) | | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001018 | ETIM 7.0 | EC001018 |
| ETIM 8.0 | EC001018 | ECLASS 9.0 | 27-40-07-65 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-07-65 | ECLASS 10.0 | 27-40-07-65 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-07-65 | ECLASS 12.0 | 27-40-07-65 |

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)