

EF-EMC 30 55 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Die Faltenfiltermatte der IP 55 Variante verlängert durch ihre vergrößerte Oberfläche die Standzeit um bis zu 300% gegenüber herkömmlichen Filtermatten. Durchdachte Details wie der leicht bedienbare Klappdeckel ermöglichen einen schnellen, werkzeuglosen Mattenwechsel und sparen somit Zeit und Geld.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Austrittsfilter, IP55, schwarz
Best.-Nr.	2557640000
Typ	EF-EMC 30 55 BK
GTIN (EAN)	4050118568288
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 3. März 2023 22:34:59 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

EF-EMC 30 55 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	40 mm	Tiefe (inch)	1,575 inch
Höhe	202 mm	Höhe (inch)	7,953 inch
Breite	202 mm	Breite (inch)	7,953 inch
Nettogewicht	330 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...55 °C
--------------------------	-------------

Allgemeine Angaben

EMV-Ausführung	EN 61000-3-2,-3, EN 61000-6-2, 3	Einbauausschnitt Breite	178 mm
Einbauausschnitt Höhe	178 mm	Einsatztemperaturbereich	-40...55 °C
Farbe	schwarz	Filterklasse	G 4
Mit Filter	Ja	Montageart	gerastet
Montagehöhe	6 mm	Montagetiefe	34 mm
Schutzart (UL)	Type 12	Werkstoff	Thermoplast

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002513	ETIM 7.0	EC002513
ETIM 8.0	EC002513	ECLASS 9.1	27-18-07-06
ECLASS 10.0	27-18-07-06	ECLASS 11.0	27-18-07-06
ECLASS 12.0	27-18-07-06		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Anwenderdokumentation	Installation- and operating instructions
Kataloge	Catalogues in PDF-format

Diagramm

Shielding effectiveness measurements

