

## EF-EMC 40 54 BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Die Faltenfiltermatte der IP 55 Variante verlängert durch ihre vergrößerte Oberfläche die Standzeit um bis zu 300% gegenüber herkömmlichen Filtermatten. Durchdachte Details wie der leicht bedienbare Klappdeckel ermöglichen einen schnellen, werkzeuglosen Mattenwechsel und sparen somit Zeit und Geld.

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Austrittsfilter, IP54, schwarz
Best.-Nr.	<a href="#">2557660000</a>
Typ	EF-EMC 40 54 BK
GTIN (EAN)	4050118568301
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 3. März 2023 22:35:07 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## EF-EMC 40 54 BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	44 mm	Tiefe (inch)	1,732 inch
Höhe	252 mm	Höhe (inch)	9,921 inch
Breite	252 mm	Breite (inch)	9,921 inch
Nettogewicht	120 g		

### Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...55 °C
--------------------------	-------------

### Allgemeine Angaben

EMV-Ausführung	EN 61000-3-2,-3, EN 61000-6-2, 3	Einbauausschnitt Breite	224 mm
Einbauausschnitt Höhe	224 mm	Einsatztemperaturbereich	-40...55 °C
Farbe	schwarz	Filterklasse	G 4
Mit Filter	Ja	Montageart	gerastet
Montagehöhe	6 mm	Montagetiefe	38 mm
Schutzart (UL)	Type 12	Werkstoff	Thermoplast

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002513	ETIM 7.0	EC002513
ETIM 8.0	EC002513	ECLASS 9.1	27-18-07-06
ECLASS 10.0	27-18-07-06	ECLASS 11.0	27-18-07-06
ECLASS 12.0	27-18-07-06		

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Downloads

Anwenderdokumentation	<a href="#">Installation- and operating instructions</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

Diagramm

Shielding effectiveness measurements

