

EF-EMC 60 54 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Die Faltenfiltermatte der IP 55 Variante verlängert durch ihre vergrößerte Oberfläche die Standzeit um bis zu 300% gegenüber herkömmlichen Filtermatten. Durchdachte Details wie der leicht bedienbare Klappdeckel ermöglichen einen schnellen, werkzeuglosen Mattenwechsel und sparen somit Zeit und Geld.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Austrittsfilter, IP54, schwarz
Best.-Nr.	2557700000
Typ	EF-EMC 60 54 BK
GTIN (EAN)	4050118568349
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 3. März 2023 22:35:24 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

EF-EMC 60 54 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	46 mm	Tiefe (inch)	1,811 inch
Höhe	320 mm	Höhe (inch)	12,598 inch
Breite	320 mm	Breite (inch)	12,598 inch
Nettogewicht	763 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...55 °C
--------------------------	-------------

Allgemeine Angaben

EMV-Ausführung	EN 61000-3-2,-3, EN 61000-6-2, 3	Einbauausschnitt Breite	292 mm
Einbauausschnitt Höhe	292 mm	Einsatztemperaturbereich	-40...55 °C
Farbe	schwarz	Filterklasse	G 3
Mit Filter	Ja	Montageart	gerastet
Montagehöhe	7 mm	Montagetiefe	39 mm
Schutzart (UL)	Type 12	Werkstoff	Thermoplast

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002513	ETIM 7.0	EC002513
ETIM 8.0	EC002513	ECLASS 9.1	27-18-07-06
ECLASS 10.0	27-18-07-06	ECLASS 11.0	27-18-07-06
ECLASS 12.0	27-18-07-06		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Anwenderdokumentation	Installation- and operating instructions
Kataloge	Catalogues in PDF-format

Diagramm

Shielding effectiveness measurements

FF 65 EMC / FF 66 EMC / FF 67 EMC /
EF 60 EMC

E-M-field blindplate
H-field blindplate
E-M-field FF 60
H-field FF 60

Attenuation (dB)

