

**RFF 605 33/230V GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**

Besonders geeignet für den Indoor-Einsatz in beengten Räumen. Optimale Luftführung und Temperaturverteilung sowie Schutz gemäß IP33 bzw. IP54. Hohe UV-Beständigkeit dank Spezialkunststoff.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Filterlüfter, IP33, grau
Best.-Nr.	<a href="#">2557740000</a>
Typ	RFF 605 33/230V GY
GTIN (EAN)	4050118568387
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 3. März 2023 18:04:46 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## RFF 605 33/230V GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	106 mm	Tiefe (inch)	4,173 inch
Höhe	436 mm	Höhe (inch)	17,165 inch
Breite	436 mm	Breite (inch)	17,165 inch
Nettogewicht	3.240 g		

### Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-15...55 °C
--------------------------	-------------

### Allgemeine Angaben

Absicherung	6 A		
Anschlussart	Klemmblock		
EMV-Ausführung	Nein		
Einbauausschnitt Breite	291 mm		
Einbauausschnitt Höhe	291 mm		
Einsatztemperaturbereich	-15...55 °C		
Farbe	grau		
Geräuschemission	67 dB (A)		
Leistung	Netzfrequenz	50 Hz	
	nominal	112 W	
	Netzfrequenz	60 Hz	
	nominal	116 W	
Lüftertyp	Dachlüfter		
MTBF	50.000 h		
Mit Filter	Nein		
Montageart	gerastet		
Montagehöhe	72 mm		
Montagetiefe	34 mm		
Nennspannung	230 V AC ± 10%		
Stromaufnahme	Netzfrequenz	50 Hz	
	Strom	0,8 A	
	Netzfrequenz	60 Hz	
	Strom	0,8 A	
Volumenstrom mit Austrittsfilter	Netzfrequenz	50 Hz	
	Volumenstrom	268 m³/h	
	Austrittsfilter	IP33	
	Netzfrequenz	60 Hz	
	Volumenstrom	268 m³/h	
Volumenstrom, freiblasend	Netzfrequenz	50 Hz	
	Volumenstrom	500 m³/h	
	Netzfrequenz	60 Hz	
	Volumenstrom	500 m³/h	
Volumenstrom, freiblasend bei 50 Hz	500 m³/h		
Volumenstrom, freiblasend bei 60 Hz	500 m³/h		

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ETIM 8.0	EC000320	ECLASS 9.1	27-18-07-16
ECLASS 10.0	27-18-07-16	ECLASS 11.0	27-18-07-16
ECLASS 12.0	27-18-07-16		

Erstellungs-Datum 3. März 2023 18:04:46 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

**RFF 605 33/230V GY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

UL File Number Search [UL Webseite](#)

Zertifikat-Nr. (cURus) E252704

### Downloads

Zulassung / Zertifikat /  
Konformitätsdokument [EU Declaration of Conformity](#)

Anwenderdokumentation [Installation- and operating instructions](#)

Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)