

RFF-FIMT 605X 54**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Durch ihren geringen Energieverbrauch bei zeitgleich größerem Luftdurchsatz vereinen unsere Filterlüfter eine sichere und zugleich wirtschaftliche Kühlung Ihres Schaltschranks. Die Faltenfiltermatte der IP 55 Variante verlängert durch ihre vergrößerte Oberfläche die Standzeit um bis zu 300% gegenüber herkömmlichen Filtermatten.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Filtermatte, IP54, weiß
Best.-Nr.	2557750000
Typ	RFF-FIMT 605X 54
GTIN (EAN)	4050118568394
VPE	20 Stück

Erstellungs-Datum 3. März 2023 18:04:54 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

RFF-FIMT 605X 54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Höhe	70 mm	Höhe (inch)	2,756 inch
Breite	290 mm	Breite (inch)	11,417 inch
Nettogewicht	17,35 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-15...55 °C
--------------------------	-------------

Allgemeine Angaben

Einsatztemperaturbereich	-15...55 °C	Farbe	weiß
Filterklasse	G 4	Montageart	geschraubt
Schutzart (UL)	Type 12		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ETIM 8.0	EC000320	ECLASS 9.1	27-18-07-16
ECLASS 10.0	27-18-07-16	ECLASS 11.0	27-18-07-16
ECLASS 12.0	27-18-07-16		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Anwenderdokumentation	Operating instructions
Kataloge	Catalogues in PDF-format