

RFF 607 33/230V GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Besonders geeignet für den Indoor-Einsatz in beengten Räumen. Optimale Luftführung und Temperaturverteilung sowie Schutz gemäß IP33 bzw. IP54. Hohe UV-Beständigkeit dank Spezialkunststoff.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Filterlüfter, IP33, grau
Best.-Nr.	2557780000
Typ	RFF 607 33/230V GY
GTIN (EAN)	4050118568424
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 3. März 2023 18:05:10 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

RFF 607 33/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	152 mm	Tiefe (inch)	5,984 inch
Höhe	470 mm	Höhe (inch)	18,504 inch
Breite	470 mm	Breite (inch)	18,504 inch
Nettogewicht	4.100 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-15...55 °C
--------------------------	-------------

Allgemeine Angaben

Absicherung	6 A		
Anschlussart	Klemmblock		
EMV-Ausführung	Nein		
Einbauausschnitt Breite	291 mm		
Einbauausschnitt Höhe	291 mm		
Einsatztemperaturbereich	-15...55 °C		
Farbe	grau		
Geräuschemission	69 dB (A)		
Leistung	Netzfrequenz	50 Hz	
	nominal	80 W	
	Netzfrequenz	60 Hz	
	nominal	100 W	
Lüftertyp	Dachlüfter		
MTBF	40.000 h		
Mit Filter	Nein		
Montageart	gerastet		
Montagehöhe	95 mm		
Montagetiefe	57 mm		
Nennspannung	230 V AC ± 10%		
Stromaufnahme	Netzfrequenz	50 Hz	
	Strom	0,35 A	
	Netzfrequenz	60 Hz	
	Strom	0,45 A	
Volumenstrom mit Austrittsfilter	Netzfrequenz	50 Hz	
	Volumenstrom	427 m³/h	
	Austrittsfilter	IP33	
	Netzfrequenz	60 Hz	
	Volumenstrom	427 m³/h	
Volumenstrom, freiblasend	Netzfrequenz	50 Hz	
	Volumenstrom	700 m³/h	
	Netzfrequenz	60 Hz	
	Volumenstrom	700 m³/h	
Volumenstrom, freiblasend bei 50 Hz	700 m³/h		
Volumenstrom, freiblasend bei 60 Hz	700 m³/h		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ETIM 8.0	EC000320	ECLASS 9.1	27-18-07-16
ECLASS 10.0	27-18-07-16	ECLASS 11.0	27-18-07-16
ECLASS 12.0	27-18-07-16		

Erstellungs-Datum 3. März 2023 18:05:10 MEZ

RFF 607 33/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

UL File Number Search [UL Webseite](#)

Zertifikat-Nr. (cURus) E252704

Downloads

Zulassung / Zertifikat /
Konformitätsdokument [EU Declaration of Conformity](#)

Anwenderdokumentation [Installation- and operating instructions](#)

Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)