

**HDC MBUS4 F AWG18****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Kompakt**

Das neuartige 2-polige Busmodul ist besonders kompakt und kann Megabit- und Gigabit Dateneinsätze aufnehmen. Es ermöglicht die Übertragung von zwei GigaBit Cat-6A (10 GBit) Leitungen in einem Modul.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	
Best.-Nr.	<a href="#">2565930000</a>
Typ	HDC MBUS4 F AWG18
GTIN (EAN)	4050118575484
VPE	100 Stück

Erstellungs-Datum 3. März 2023 18:12:12 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## HDC MBUS4 F AWG18

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 0,001 g

### Temperaturen

Grenztemperatur -40 °C ... 90 °C

### Allgemeine Angaben

Abisolierlänge Bemessungsanschluss	4,5 mm	Anschlussart	Crimpanschluss
Baureihe	ModuPlug	Leiteranschlussquerschnitt, max.	1 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,75 mm <sup>2</sup>	Oberfläche	Gold
Steckzyklen	≥ 100	Typ	Buchse
Werkstoff	Kupferlegierung	Werkstoff Kontakt	Kupferlegierung

### Allgemeine Daten

Kontaktoberfläche	vergoldet	Nennstrom	4 A
Steckzyklen	≥ 100	Typ	Buchse
Übertragungsrate	100 MBit/s		

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ECLASS 9.0	27-44-02-04
ECLASS 9.1	27-44-02-04	ECLASS 10.0	27-44-02-04
ECLASS 11.0	27-44-02-04	ECLASS 12.0	27-44-02-04

### Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

### Zulassungen

ROHS Konform

### Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">Instructions sheet HDC ModuPlug field attachable</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

HDC MBUS4 F AWG18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

Zeichnungen

www.weidmueller.com

