

ES EPG 60/HPG AEH 95**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen**

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 1,5 Ah

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Einsatz Crimpwerkzeug
Best.-Nr.	2577870000
Typ	ES EPG 60/HPG AEH 95
GTIN (EAN)	4050118590685
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 3. März 2023 18:18:25 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

ES EPG 60/HPG AEH 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	22 mm	Tiefe (inch)	0,866 inch
Höhe	42 mm	Höhe (inch)	1,654 inch
Breite	42 mm	Breite (inch)	1,654 inch
Nettogewicht	25 g		

Kontaktbeschreibung

Kontaktart	Aderendhülsen mit/ohne Kunststoffkragen
------------	---

Crimpeinsätze

Crimpbreite	22 mm	Crimpbreite in mm	22
Crimpquerschnitt Kupfer	95		

Werkzeugdaten Crimpen

Kabelschuhquerschnitt	nominal	95 mm ²
-----------------------	---------	--------------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--