

CABTITE CR 24/10 EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich



Die Schirmanschlussschienen ermöglichen in Kombination mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Schirmanschlussbügeln (KLBÜ) eine praxisgerechte, unkomplizierte und schnelle Schirmung der Leitungen.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Ausführung | Schirmanschlussschiene, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Stahl, verzinkt, silber, Höhe: 35.23 mm, Breite: 140 mm, Tiefe: 16 mm |
| Best.-Nr. | 2583890000 |
| Typ | CABTITE CR 24/10 EMV |
| GTIN (EAN) | 4050118647068 |
| VPE | 10 Stück |

Erstellungs-Datum 3. März 2023 22:41:29 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

CABTITE CR 24/10 EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|------------------------|----------|----------------------|------------|
| Tiefe | 16 mm | Tiefe (inch) | 0,63 inch |
| Höhe | 35,23 mm | Höhe (inch) | 1,387 inch |
| Breite | 140 mm | Breite (inch) | 5,512 inch |
| Durchmesser | 5,3 mm | Befestigungsmaß Höhe | 5,91 mm |
| Befestigungsmaß Breite | 5,3 mm | Nettogewicht | 46,96 g |

Allgemeine Angaben

| | | | |
|-----------|-----------------|----------|------|
| Halogene | Nein | Silikone | Nein |
| Werkstoff | Stahl, verzinkt | | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002624 | ETIM 7.0 | EC002624 |
| ETIM 8.0 | EC002624 | ECLASS 9.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 9.1 | 27-18-92-65 | ECLASS 10.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 11.0 | 27-18-28-15 | ECLASS 12.0 | 27-18-28-15 |

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Downloads

| | |
|-------------------|--|
| Engineering-Daten | CAD data – STEP |
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |