

**CABTITE CR 16/8 EMV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**

Die Schirmanschlussschienen ermöglichen in Kombination mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Schirmanschlussbügeln (KLBÜ) eine praxisgerechte, unkomplizierte und schnelle Schirmung der Leitungen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Schirmanschlussschiene, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Stahl, verzinkt, silber, Höhe: 35.23 mm, Breite: 113 mm, Tiefe: 16 mm
Best.-Nr.	<a href="#">2583910000</a>
Typ	CABTITE CR 16/8 EMV
GTIN (EAN)	4050118647051
VPE	10 Stück

Erstellungs-Datum 3. März 2023 22:41:37 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## CABTITE CR 16/8 EMV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	16 mm	Tiefe (inch)	0,63 inch
Höhe	35,23 mm	Höhe (inch)	1,387 inch
Breite	113 mm	Breite (inch)	4,449 inch
Durchmesser	5,3 mm	Befestigungsmaß Höhe	5,91 mm
Befestigungsmaß Breite	5,3 mm	Nettogewicht	40,2 g

### Allgemeine Angaben

Halogene	Nein	Silikone	Nein
Werkstoff	Stahl, verzinkt		

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ECLASS 9.0	27-18-28-15
ECLASS 9.1	27-18-92-65	ECLASS 10.0	27-18-28-15
ECLASS 11.0	27-18-28-15	ECLASS 12.0	27-18-28-15

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>