

**CBC 15/50 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**

Spiral- und Netzschläuche eignen sich vor allem zum Aufbau raumsparender Leitungsführungssysteme in Schalt- und Steuerschränken. Sie kommen überall zum Einsatz, wo es um das Führen, Schützen und Bündeln von Kabeln und Leitern geht – zum Beispiel im Übergang zwischen Schaltschrankinnenraum und -tür.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Kabelschutzschlauch
Best.-Nr.	<a href="#">2588480000</a>
Typ	CBC 15/50 BK
GTIN (EAN)	4050118602661
VPE	50 m

Erstellungs-Datum 3. März 2023 18:34:02 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## CBC 15/50 BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Länge	50.000 mm	Länge (inch)	1.968,5 inch
Durchmesser	15 mm	Nettogewicht	52 g

### Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-20...90 °C	Betriebstemperatur, min.	-20 °C
Betriebstemperatur, max.	90 °C		

### Allgemeine Angaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB	Bündeldurchmesser, max.	15 mm
Durchmesser	15 mm	Einsatztemperaturbereich	-20...90 °C
Farbe	Schwarz, RAL 7021	Nenndurchmesser	15 mm
Nutzbarer Querschnitt	176 mm <sup>2</sup>	Werkstoff	Polypropylen

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002604	ETIM 7.0	EC002604
ETIM 8.0	EC002604	ECLASS 9.1	27-43-03-02
ECLASS 10.0	27-43-03-02	ECLASS 11.0	27-43-03-02
ECLASS 12.0	27-43-03-02		

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Downloads

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--