

**CBC-SP 5-50/25 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**

Spiral- und Netzschläuche eignen sich vor allem zum Aufbau raumsparender Leitungsführungssysteme in Schalt- und Steuerschränken. Sie kommen überall zum Einsatz, wo es um das Führen, Schützen und Bündeln von Kabeln und Leitern geht – zum Beispiel im Übergang zwischen Schaltschrankinnenraum und -tür.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Kabelschutzschlauch Spirale
Best.-Nr.	<a href="#">2588570000</a>
Typ	CBC-SP 5-50/25 BK
GTIN (EAN)	4050118602623
VPE	25 m

Erstellungs-Datum 3. März 2023 18:35:12 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## CBC-SP 5-50/25 BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Länge	200.000 mm	Länge (inch)	7.874 inch
Durchmesser	6 mm	Nettogewicht	10,96 g

### Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-15...60 °C	Betriebstemperatur, min.	-15 °C
Betriebstemperatur, max.	60 °C		

### Allgemeine Angaben

Bündeldurchmesser, max.	50 mm	Bündeldurchmesser, min.	5 mm
Durchmesser	6 mm	Einsatztemperaturbereich	-15...60 °C
Farbe	Schwarz, RAL 7021	Nenndurchmesser	4,2 mm
Nutzbarer Querschnitt	1.963 mm <sup>2</sup>	Werkstoff	Polyethylen

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001182	ETIM 7.0	EC001182
ETIM 8.0	EC001182	ECLASS 9.1	27-43-03-03
ECLASS 10.0	27-43-03-03	ECLASS 11.0	27-43-03-03
ECLASS 12.0	27-43-03-03		

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Downloads

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--