

CBC-SP 5-50/25 TP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Spiral- und Netzschläuche eignen sich vor allem zum Aufbau raumsparender Leitungsführungssysteme in Schalt- und Steuerschränken. Sie kommen überall zum Einsatz, wo es um das Führen, Schützen und Bündeln von Kabeln und Leitern geht – zum Beispiel im Übergang zwischen Schaltschrankinnenraum und -tür.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelschutzschlauch Spirale
Best.-Nr.	2588810000
Typ	CBC-SP 5-50/25 TP
GTIN (EAN)	4050118600339
VPE	25 m

Erstellungs-Datum 3. März 2023 18:38:20 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

CBC-SP 5-50/25 TP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	200.000 mm	Länge (inch)	7.874 inch
Durchmesser	6 mm	Nettogewicht	10,96 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-15...60 °C	Betriebstemperatur, min.	-15 °C
Betriebstemperatur, max.	60 °C		

Allgemeine Angaben

Bündeldurchmesser, max.	50 mm	Bündeldurchmesser, min.	5 mm
Durchmesser	6 mm	Einsatztemperaturbereich	-15...60 °C
Farbe	transparent	Nenndurchmesser	4,2 mm
Nutzbarer Querschnitt	1.963 mm ²	Werkstoff	Polyethylen

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001182	ETIM 7.0	EC001182
ETIM 8.0	EC001182	ECLASS 9.1	27-43-03-03
ECLASS 10.0	27-43-03-03	ECLASS 11.0	27-43-03-03
ECLASS 12.0	27-43-03-03		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--