

CD-LID 37.5 DKGY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Erhöhen Sie Ihre Flexibilität bei der Verdrahtung durch unser umfangreiches Zubehörangebot aus einer Hand.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|-----------------------------------|
| Ausführung | Verdrahtungskanal Deckel, 37.5 mm |
| Best.-Nr. | 2589070000 |
| Typ | CD-LID 37.5 DKGY |
| GTIN (EAN) | 4050118602524 |
| VPE | 2 m |

CD-LID 37.5 DKG Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|----------|---------------|------------|
| Breite | 37,5 mm | Breite (inch) | 1,476 inch |
| Länge | 2.000 mm | Länge (inch) | 78,74 inch |
| Nettogewicht | 60 g | | |

Temperaturen

| | | | |
|--------------------------|--------------|--------------------------|--------|
| Einsatztemperaturbereich | -25...120 °C | Betriebstemperatur, min. | -25 °C |
| Betriebstemperatur, max. | 120 °C | | |

Allgemeine Angaben

| | | | |
|--------------------------------|--------------|------------|------------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 | Deckel | Ja |
| Einsatztemperaturbereich | -25...120 °C | Farbe | dunkelgrau |
| Flexibler Verdrahtungskanal | Nein | Halogene | Nein |
| Kriechstromfest | Ja | Montageart | gerastet |
| Werkstoff | PPE | | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000727 | ETIM 7.0 | EC000727 |
| ETIM 8.0 | EC000727 | ECLASS 9.1 | 27-40-07-76 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-07-76 | ECLASS 11.0 | 27-40-07-76 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-07-76 | | |

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Downloads

| | |
|----------|--|
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |
|----------|--|