

CBC 25/20 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Spiral- und Netzschläuche eignen sich vor allem zum Aufbau raumsparender Leitungsführungssysteme in Schalt- und Steuerschränken. Sie kommen überall zum Einsatz, wo es um das Führen, Schützen und Bündeln von Kabeln und Leitern geht – zum Beispiel im Übergang zwischen Schaltschrankinnenraum und -tür.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelschutzhülse
Best.-Nr.	2589430000
Typ	CBC 25/20 BK
GTIN (EAN)	4050118603606
VPE	20 m

Erstellungs-Datum 3. März 2023 18:46:33 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

CBC 25/20 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	20.000 mm	Länge (inch)	787,4 inch
Durchmesser	25 mm	Nettogewicht	95,2 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-20...90 °C	Betriebstemperatur, min.	-20 °C
Betriebstemperatur, max.	90 °C		

Allgemeine Angaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB	Bündeldurchmesser, max.	25 mm
Durchmesser	25 mm	Einsatztemperaturbereich	-20...90 °C
Farbe	Schwarz, RAL 7021	Nenndurchmesser	25 mm
Nutzbarer Querschnitt	490 mm ²	Werkstoff	Polypropylen

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002604	ETIM 7.0	EC002604
ETIM 8.0	EC002604	ECLASS 9.1	27-43-03-02
ECLASS 10.0	27-43-03-02	ECLASS 11.0	27-43-03-02
ECLASS 12.0	27-43-03-02		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--