

CD-LID 125 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Erhöhen Sie Ihre Flexibilität bei der Verdrahtung durch unser umfangreiches Zubehörangebot aus einer Hand.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Verdrahtungskanal Deckel, 125 mm
Best.-Nr.	2589970000
Typ	CD-LID 125 GY
GTIN (EAN)	4050118600797
VPE	2 m

CD-LID 125 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	125 mm	Breite (inch)	4,921 inch
Länge	2.000 mm	Länge (inch)	78,74 inch
Nettogewicht	310 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-5...60 °C	Betriebstemperatur, min.	-5 °C
Betriebstemperatur, max.	60 °C		

Allgemeine Angaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Deckel	Ja
Einsatztemperaturbereich	-5...60 °C	Farbe	grau
Flexibler Verdrahtungskanal	Nein	Halogene	Ja
Kriechstromfest	Ja	Montageart	gerastet
Werkstoff	PVC- / bleifrei		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000727	ETIM 7.0	EC000727
ETIM 8.0	EC000727	ECLASS 9.1	27-40-07-76
ECLASS 10.0	27-40-07-76	ECLASS 11.0	27-40-07-76
ECLASS 12.0	27-40-07-76		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--