

THM WO 50/100 SI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Die Kabelmarkierer THM WriteOn, auf Rolle, werden zum Beschriften von Leitern und Kabeln bis zu einem Außendurchmesser von 36 mm eingesetzt. Der transparente Klebestreifen befestigt und schützt die beschriftete Markiererfläche.

- Schutz der Markierung vor Schmutz und Abrieb durch Umkleben des transparenten Streifens
- Einfache und schnelle Beschriftung mit hochwertigen Thermotransferdruckern

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--|
| Ausführung | THM, Leiter- und Kabelmarkierer, 50 x 100 mm, silber |
| Best.-Nr. | 2596610000 |
| Typ | THM WO 50/100 SI |
| GTIN (EAN) | 4050118660852 |
| VPE | 1.000 Stück |

Erstellungs-Datum 2. März 2023 18:30:18 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

THM WO 50/100 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|----------|---------------|------------|
| Tiefe | 0,025 mm | Tiefe (inch) | 0,001 inch |
| Höhe | 50 mm | Höhe (inch) | 1,969 inch |
| Breite | 100 mm | Breite (inch) | 3,937 inch |
| Nettogewicht | 0,75 g | | |

Allgemeine Angaben

| | | | |
|------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|
| Anzahl Markierer pro Verbund | 1 Etikettenrolle = Leiter- und Kabelmarkierer | Anzahl je Rolle | 1.000 |
| Art des Aufdrucks | Neutral | Aufgedruckte Zeichen | ohne |
| Breite | 100 mm | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| Farbe | silber | Halogene | Nein |
| Kleber | Polyacrylatkleber | Orientierung des Aufdrucks | horizontal und vertikal |
| Werkstoff | Polyethylen | | |

Leiter- und Kabelmarkierer

| | | | |
|--------------|-------|----------------|-------|
| Halogene | Nein | Textfeldbreite | 50 mm |
| Textfeldhöhe | 25 mm | | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Downloads

| | |
|----------|--|
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |
|----------|--|

Datenblatt

THM WO 50/100 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

