

THM WO 20/32 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Die Kabelmarkierer THM WriteOn, auf Rolle, werden zum Beschriften von Leitern und Kabeln bis zu einem Außendurchmesser von 36 mm eingesetzt. Der transparente Klebestreifen befestigt und schützt die beschriftete Markiererfläche.

- Schutz der Markierung vor Schmutz und Abrieb durch Umkleben des transparenten Streifens
- Einfache und schnelle Beschriftung mit hochwertigen Thermotransferdruckern

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	THM, Leiter- und Kabelmarkierer, 2.8 - 7 mm, 20 x 32 mm, weiß
Best.-Nr.	2621500000
Typ	THM WO 20/32 WS
GTIN (EAN)	4050118625547
VPE	3.000 Stück
kompatibler Drucker	2599430000 2599440000

Erstellungs-Datum 3. März 2023 23:16:07 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

THM WO 20/32 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0,025 mm	Tiefe (inch)	0,001 inch
Höhe	20 mm	Höhe (inch)	0,787 inch
Breite	32 mm	Breite (inch)	1,26 inch
Nettogewicht	0,117 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...
--------------------------	--------

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro Verbund	1 Etikettenrolle = Leiter- und Kabelmarkierer	Art des Aufdrucks	Neutral
Breite	32 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Einsatztemperaturbereich	-40...	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Farbe	weiß	Schriftfeldgröße	9 x 20 mm

Leiter- und Kabelmarkierer

Leiteraußendurchmesser	2.8 - 7 mm	Leiteraußendurchmesser, max.	7 mm
Leiteraußendurchmesser, min.	2,8 mm		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--

