

**CABTITE BP 2MM PA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Die Blindstopfen dienen zum sicheren verschließen von nicht benötigten Leitungsdurchgängen in den Dichtelementen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Blindstopfen, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Polyamid, weiß, Höhe: 12 mm, Breite: 2 mm, Tiefe: 12 mm, -40 °C... 120 °C, IP66
Best.-Nr.	<a href="#">2652300000</a>
Typ	CABTITE BP 2MM PA
GTIN (EAN)	4050118662368
VPE	25 Stück

Erstellungs-Datum 2. März 2023 19:19:31 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## CABTITE BP 2MM PA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	12 mm	Tiefe (inch)	0,472 inch
Höhe	12 mm	Höhe (inch)	0,472 inch
Breite	2 mm	Breite (inch)	0,079 inch
Länge	12 mm	Länge (inch)	0,472 inch
Durchmesser	2 mm	Nettogewicht	0,004 g

### Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...120 °C	Betriebstemperatur, min.	-40 °C
Betriebstemperatur, max.	120 °C		

### Allgemeine Angaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Halogene	Nein
Kabeldurchmesser außen, max.	2 mm	Kabeldurchmesser außen, min.	2 mm
Schutzart	IP66	Werkstoff	Polyamid

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000879	ETIM 7.0	EC000879
ETIM 8.0	EC000879	ECLASS 9.0	27-14-44-21
ECLASS 9.1	27-14-44-21	ECLASS 10.0	27-14-44-21
ECLASS 11.0	27-14-44-21	ECLASS 12.0	27-14-08-07

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">Cabtite Installation Instructions</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>