

CABTITE BP 4MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Die Blindstopfen dienen zum sicheren verschließen von nicht benötigten Leitungsdurchgängen in den Dichtelementen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Blindstopfen, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Polyamid, weiß, Höhe: 12 mm, Breite: 4 mm, Tiefe: 12 mm, -40 °C... 120 °C, IP66
Best.-Nr.	2652320000
Typ	CABTITE BP 4MM PA
GTIN (EAN)	4050118662443
VPE	25 Stück

Erstellungs-Datum 2. März 2023 19:19:45 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

CABTITE BP 4MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	12 mm	Tiefe (inch)	0,472 inch
Höhe	12 mm	Höhe (inch)	0,472 inch
Breite	4 mm	Breite (inch)	0,157 inch
Länge	12 mm	Länge (inch)	0,472 inch
Durchmesser	4 mm	Nettogewicht	0,4 g

Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...120 °C	Betriebstemperatur, min.	-40 °C
Betriebstemperatur, max.	120 °C		

Allgemeine Angaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Halogene	Nein
Kabeldurchmesser außen, max.	4 mm	Kabeldurchmesser außen, min.	4 mm
Schutzart	IP66	Werkstoff	Polyamid

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000879	ETIM 7.0	EC000879
ETIM 8.0	EC000879	ECLASS 9.0	27-14-44-21
ECLASS 9.1	27-14-44-21	ECLASS 10.0	27-14-44-21
ECLASS 11.0	27-14-44-21	ECLASS 12.0	27-14-08-07

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Anwenderdokumentation	Cabtite Installation Instructions
Kataloge	Catalogues in PDF-format