

CABTITE BP 21MM PA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Similar to illustration

Die Blindstopfen dienen zum sicheren verschließen von nicht benötigten Leitungsdurchgängen in den Dichtelementen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Blindstopfen, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Polyamid, rot, Höhe: 30 mm, Breite: 21 mm, Tiefe: 30 mm, -60 °C...100 °C, IP66
Best.-Nr.	2652450000
Typ	CABTITE BP 21MM PA
GTIN (EAN)	4050118662559
VPE	50 Stück

Erstellungs-Datum 2. März 2023 19:21:17 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

CABTITE BP 21MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	30 mm	Tiefe (inch)	1,181 inch
Höhe	30 mm	Höhe (inch)	1,181 inch
Breite	21 mm	Breite (inch)	0,827 inch
Länge	30 mm	Länge (inch)	1,181 inch
Durchmesser	21 mm	Nettogewicht	2,1 g

Temperaturen

Betriebstemperatur	-60 °C...100 °C	Betriebstemperatur, min.	-60 °C
Betriebstemperatur, max.	100 °C		

Allgemeine Angaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Halogene	Nein
Kabeldurchmesser außen, max.	21 mm	Kabeldurchmesser außen, min.	21 mm
Schutzart	IP66	Werkstoff	Polyamid

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000879	ETIM 7.0	EC000879
ETIM 8.0	EC000879	ECLASS 9.0	27-14-44-21
ECLASS 9.1	27-14-44-21	ECLASS 10.0	27-14-44-21
ECLASS 11.0	27-14-44-21	ECLASS 12.0	27-14-08-07

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Anwenderdokumentation	Cabtite Installation Instructions
Kataloge	Catalogues in PDF-format