

**CABTITE BP 25MM PA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**

Similar to illustration

Die Blindstopfen dienen zum sicheren verschließen von nicht benötigten Leitungsdurchgängen in den Dichtelementen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Blindstopfen, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Polyamid, rot, Höhe: 30 mm, Breite: 25 mm, Tiefe: 30 mm, -60 °C...100 °C, IP66
Best.-Nr.	<a href="#">2652460000</a>
Typ	CABTITE BP 25MM PA
GTIN (EAN)	4050118662566
VPE	50 Stück

Erstellungs-Datum 2. März 2023 19:21:25 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## CABTITE BP 25MM PA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	30 mm	Tiefe (inch)	1,181 inch
Höhe	30 mm	Höhe (inch)	1,181 inch
Breite	25 mm	Breite (inch)	0,984 inch
Länge	30 mm	Länge (inch)	1,181 inch
Durchmesser	25 mm	Nettogewicht	2,1 g

### Temperaturen

Betriebstemperatur	-60 °C...100 °C	Betriebstemperatur, min.	-60 °C
Betriebstemperatur, max.	100 °C		

### Allgemeine Angaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Halogene	Nein
Kabeldurchmesser außen, max.	25 mm	Kabeldurchmesser außen, min.	25 mm
Schutzart	IP66	Werkstoff	Polyamid

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000879	ETIM 7.0	EC000879
ETIM 8.0	EC000879	ECLASS 9.0	27-14-44-21
ECLASS 9.1	27-14-44-21	ECLASS 10.0	27-14-44-21
ECLASS 11.0	27-14-44-21	ECLASS 12.0	27-14-08-07

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">Cabtite Installation Instructions</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>