

**FIT 25 GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktbild**

Unsere Einspeisemodule erleichtern das Handling bei der Einspeisung des Systems. So kann über seitliche Einspeisung in das System der Biegeradius der Leitung verkleinert werden.

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">2659050000</a>
Typ	FIT 25 GN
GTIN (EAN)	4050118671483
VPE	10 Stück

## FIT 25 GN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	19,5 mm	Tiefe (inch)	0,768 inch
Höhe	34 mm	Höhe (inch)	1,339 inch
Breite	13,5 mm	Breite (inch)	0,531 inch
Nettogewicht	10 g		

### Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt	25 mm <sup>2</sup>	Nennstrom	101 A
-----------------------	--------------------	-----------	-------

### Werkstoffdaten

Farbe	grau
-------	------

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Downloads

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--