

**FIT 25 SN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktbild**

Unsere Einspeisemodule erleichtern das Handling bei der Einspeisung des Systems. So kann über seitliche Einspeisung in das System der Biegeradius der Leitung verkleinert werden.

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">2659060000</a>
Typ	FIT 25 SN
GTIN (EAN)	4050118671476
VPE	10 Stück

**FIT 25 SN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	19,5 mm	Tiefe (inch)	0,768 inch
Höhe	35,5 mm	Höhe (inch)	1,398 inch
Breite	13,5 mm	Breite (inch)	0,531 inch
Nettogewicht	10 g		

**Allgemeines**

Polzahl	1
---------	---

**Bemessungsdaten**

Bemessungsquerschnitt	25 mm <sup>2</sup>	Nennstrom	101 A
-----------------------	--------------------	-----------	-------

**Werkstoffdaten**

Farbe	grau
-------	------

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92

**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Downloads**

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	------------------------------------------