

FIT 50 GN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktbild**

Unsere Einspeisemodule erleichtern das Handling bei der Einspeisung des Systems. So kann über seitliche Einspeisung in das System der Biegeradius der Leitung verkleinert werden.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	2659070000
Typ	FIT 50 GN
GTIN (EAN)	4050118671469
VPE	3 Stück

FIT 50 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	27 mm	Tiefe (inch)	1,063 inch
Höhe	39,7 mm	Höhe (inch)	1,563 inch
Breite	17,8 mm	Breite (inch)	0,701 inch
Nettogewicht	28 g		

Allgemeines

Polzahl	1
---------	---

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt	50 mm ²	Nennstrom	150 A
-----------------------	--------------------	-----------	-------

Werkstoffdaten

Farbe	grau
-------	------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	08c53393-8863-492c-addc-d040b46da0d3

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--