

HDC XX6A01 OOXXXDM-1000**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Kompakt**

Das neuartige 2-polige Busmodul ist besonders kompakt und kann Megabit- und Gigabit Dateneinsätze aufnehmen. Es ermöglicht die Übertragung von zwei GigaBit Cat-6A (10 GBit) Leitungen in einem Modul.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	
Best.-Nr.	2712671000
Typ	HDC XX6A01 OOXXXDM-1000
GTIN (EAN)	4050118753011
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 4. März 2023 11:18:55 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

HDC XX6A01 OOXDXDM-1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 3.800 g

Temperaturen

Betriebstemperatur, min. -50 °C Betriebstemperatur, max. 70 °C

Allgemeine Daten

Ausführung Gegenseite	offen	Ausführung Modulseite	offen
Kabellänge	100 m	Kategorie	Cat.7 (ISO/IEC 11801)
Nennspannung	50 V	Nennstrom	0,5 A
Polzahl	8	Verschmutzungsgrad	2

Technische Daten Kabel

Halogene Nein Kabellänge 100 m

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000830	ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249	ECLASS 9.0	27-06-18-05
ECLASS 9.1	27-06-90-90	ECLASS 10.0	27-06-18-01
ECLASS 11.0	27-06-18-01	ECLASS 12.0	27-06-18-01

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)