

**HDC XX6A02 OOXXXDM-1000****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Kompakt**

Das neuartige 2-polige Busmodul ist besonders kompakt und kann Megabit- und Gigabit Dateneinsätze aufnehmen. Es ermöglicht die Übertragung von zwei GigaBit Cat-6A (10 GBit) Leitungen in einem Modul.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	
Best.-Nr.	<a href="#">2712681000</a>
Typ	HDC XX6A02 OOXXXDM-1000
GTIN (EAN)	4050118753028
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 4. März 2023 11:19:02 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## HDC XX6A02 OOXXXDM-1000

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 2.300 g

### Temperaturen

Betriebstemperatur, min. -40 °C Betriebstemperatur, max. 80 °C

### Allgemeine Daten

Ausführung Gegenseite	offen	Ausführung Modulseite	offen
Isolationswiderstand	≥ 500 MΩ	Kabellänge	100 m
Kategorie	Cat.7 (ISO/IEC 11801)	Nennspannung	100 V
Nennstrom	0,5 A	Polzahl	8
Verschmutzungsgrad	2		

### Technische Daten Kabel

Halogene	halogenfrei, gemäß IEC 60754-1	Isolation	PE
Kabellänge	100 m	Mantelfarbe	grün
Mantelmaterial	PUR		

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000830	ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249	ECLASS 9.0	27-06-18-05
ECLASS 9.1	27-06-90-90	ECLASS 10.0	27-06-18-01
ECLASS 11.0	27-06-18-01	ECLASS 12.0	27-06-18-01

### Zulassungen

ROHS Konform

### Downloads

Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)