

## FPL 8G1.5/Q8KW/5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Nutzen Sie für den schnellen und komfortablen Anschluss von dezentralen Motorsteuergeräten die konfektionierten Anschlussleitungen FieldPower® mit HQ-Steckverbindern nach IEC 23570 (DESINA).

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	FieldPower®, Leitung, Kunststoffgehäuse, Anzahl der Adern: 8, Ölflex Classic 110 8G1,5 oder vergleichbar, Querschnitt: 1.5 mm <sup>2</sup> , 5 m
Best.-Nr.	<a href="#">8000005237</a>
Typ	FPL 8G1.5/Q8KW/5
GTIN (EAN)	4032248997695
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 4. März 2023 11:36:01 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## FPL 8G1.5/Q8KW/5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 1 g

### Allgemeine Technische Daten

Schutzart IP65

### Technische Daten Kabel

Anzahl der Adern	8	Biegeradius min., bewegt	159 mm
Biegeradius, min., fest verlegt	42,4 mm		

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001578	ETIM 7.0	EC003250
ETIM 8.0	EC003250	ECLASS 9.0	27-06-20-11
ECLASS 9.1	27-06-90-90	ECLASS 10.0	27-06-01-06
ECLASS 11.0	27-06-01-06	ECLASS 12.0	27-06-01-06

### Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	edb4769d-47d5-4f66-921a-c1f4685d793c

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

### Downloads

Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)

**FPL 8G1.5/Q8KW/5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

