

FBK 40/150 RK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Abbildung ähnlich

Das vorkonfektionierte Steuerkabel verfügt über steckbare 10- oder 40-polige Buchsenleisten gemäß IEC 603/1 DIN 41 651. Man verwendet es u. a. für den Anschluss des SPS Frontadapters an die aktiven oder passiven Weidmüller-Schnittstellen. Sie sind verfügbar in unterschiedlichen Längen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Vorkonfektionierte Kabel, FBK, FLAT CABLE PLANO HE10 40P
Best.-Nr.	8216360000
Typ	FBK 40/150 RK
GTIN (EAN)	4008 190264673
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 26. Februar 2023 17:43:48 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

FBK 40/150 RK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 254 g

Temperaturen

Lagertemperatur -10...70 °C

Allgemeine Daten

Anschluss SPS	FLAT CABLE PLANO HE10 40P	Anschluss Schnittstelle	FLAT CABLE PLANO HE10 40P
Anzahl der Pole, min.	40 Pole	Geeignet für	digitale Signale
Kabel	Kabel LiYY	Kabellänge	1,5 m
Leiterquerschnitt	0,14 mm ²	Werkstoff	PVC

Elektrische Daten

Gesamtstrom, max.	3 A	Nennspannung	< 50 V AC, ≤ 50 V DC
Widerstand	55 mΩ/m	Zulässige Stromstärke je Pfad, max.	1 A

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237	ECLASS 9.0	27-24-22-20
ECLASS 9.1	27-24-22-20	ECLASS 10.0	27-24-22-20
ECLASS 11.0	27-24-22-20	ECLASS 12.0	27-24-22-20

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)