

FBK 40/200 RK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Abbildung ähnlich

Das vorkonfektionierte Steuerkabel verfügt über steckbare 10- oder 40-polige Buchsenleisten gemäß IEC 603/1 DIN 41 651. Man verwendet es u. a. für den Anschluss des SPS Frontadapters an die aktiven oder passiven Weidmüller-Schnittstellen. Sie sind verfügbar in unterschiedlichen Längen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Vorkonfektioniertes Kabel, FBK, FLAT CABLE PLANO HE10 40P
Best.-Nr.	8216370000
Typ	FBK 40/200 RK
GTIN (EAN)	4008 190263584
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 26. Februar 2023 17:43:55 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

FBK 40/200 RK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 329 g

Temperaturen

Lagertemperatur -10...70 °C

Allgemeine Daten

Anschluss SPS	FLAT CABLE PLANO HE10 40P	Anschluss Schnittstelle	FLAT CABLE PLANO HE10 40P
Anzahl der Pole, min.	40 Pole	Geeignet für	digitale Signale
Kabel	Kabel LiYY	Kabellänge	2 m
Leiterquerschnitt	0,14 mm ²	Werkstoff	PVC

Elektrische Daten

Gesamtstrom, max.	3 A	Nennspannung	< 50 V AC, ≤ 50 V DC
Widerstand	55 mΩ/m	Zulässige Stromstärke je Pfad, max.	1 A

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237	ECLASS 9.0	27-24-22-20
ECLASS 9.1	27-24-22-20	ECLASS 10.0	27-24-22-20
ECLASS 11.0	27-24-22-20	ECLASS 12.0	27-24-22-20

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)