

**FBK 40/300 RK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Abbildung ähnlich

Das vorkonfektionierte Steuerkabel verfügt über steckbare 10- oder 40-polige Buchsenleisten gemäß IEC 603/1 DIN 41 651. Man verwendet es u. a. für den Anschluss des SPS Frontadapters an die aktiven oder passiven Weidmüller-Schnittstellen. Sie sind verfügbar in unterschiedlichen Längen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Vorkonfektionierte Kabel, FBK, FLAT CABLE PLANO HE10 40P
Best.-Nr.	<a href="#">8216390000</a>
Typ	FBK 40/300 RK
GTIN (EAN)	4008 190264697
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 26. Februar 2023 17:44:15 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## FBK 40/300 RK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 503 g

### Temperaturen

Lagertemperatur -10...70 °C

### Allgemeine Daten

Anschluss SPS	FLAT CABLE PLANO HE10 40P	Anschluss Schnittstelle	FLAT CABLE PLANO HE10 40P
Anzahl der Pole, min.	40 Pole	Geeignet für	digitale Signale
Kabel	Kabel LiYY	Kabellänge	3 m
Leiterquerschnitt	0,14 mm <sup>2</sup>	Werkstoff	PVC

### Elektrische Daten

Gesamtstrom, max.	3 A	Nennspannung	< 50 V AC, ≤ 50 V DC
Widerstand	55 mΩ/m	Zulässige Stromstärke je Pfad, max.	1 A

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237	ECLASS 9.0	27-24-22-20
ECLASS 9.1	27-24-22-20	ECLASS 10.0	27-24-22-20
ECLASS 11.0	27-24-22-20	ECLASS 12.0	27-24-22-20

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

### Downloads

Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)