

SCM MARK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktbild**

Abbildung ähnlich

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	RIDERSERIES RCM, Beschriftungsschild
Best.-Nr.	8694370000
Typ	SCM MARK
GTIN (EAN)	4032248366057
VPE	10 Stück

Erstellungs-Datum 28. Februar 2023 20:49:55 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

SCM MARK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 0,6 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C

Betriebstemperatur, min. -40 °C

Feuchtigkeit 40 °C / 93 % rel.Feuchte,
keine Betauung

Betriebstemperatur -40 °C...70 °C

Betriebstemperatur, max. 70 °C

Allgemeine Daten

Farbe weiß

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001288 ETIM 7.0 EC001288

ETIM 8.0 EC001288 ECLASS 9.0 27-40-06-29

ECLASS 9.1 27-40-06-29 ECLASS 10.0 27-40-06-29

ECLASS 11.0 27-28-11-04 ECLASS 12.0 27-28-11-04

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

DownloadsEngineering-Daten [WSCAD](#)Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)