

**IE-CT****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



Die vollisolierten Kunststoffgehäuse von Durchgangsprüfern sind schlag- und bruchfest und dadurch besonders geeignet für den täglichen Einsatz auch unter rauen Bedingungen. Die eingebaute Taschenlampe unterstützt das schnelle und sichere Auffinden defekter Leitungen. Die Durchgangsprüfung kann sowohl optisch als auch akustisch angezeigt werden.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Durchgangstester für Datenkabel
Best.-Nr.	<a href="#">8808420000</a>
Typ	IE-CT
GTIN (EAN)	4032248506002
VPE	1 Stück

## IE-CT

**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

[info@weidmueller.com](mailto:info@weidmueller.com)

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Höhe	36 mm	Höhe (inch)	1,417 inch
Breite	70 mm	Breite (inch)	2,756 inch
Länge	140 mm	Länge (inch)	5,512 inch
Nettogewicht	396 g		

### Mess- und Prüfgeräte

Anzeige	digital	Versorgung	9 V Blockbatterie
---------	---------	------------	-------------------

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002080	ETIM 7.0	EC002080
ETIM 8.0	EC002080	ECLASS 9.0	27-20-11-08
ECLASS 9.1	27-20-03-90	ECLASS 10.0	27-20-11-08
ECLASS 11.0	27-20-11-08	ECLASS 12.0	27-20-11-08

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform

### Downloads

Anwenderdokumentation	<a href="#">Manual</a> <a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>