

SCM-I MARK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktbild**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	RIDERSERIES RCM, Beschriftungsschild
Best.-Nr.	8869460000
Typ	SCM-I MARK
GTIN (EAN)	40322486 14417
VPE	10 Stück

Erstellungs-Datum 18. Februar 2023 15:42:13 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

SCM-I MARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	8,5 mm	Tiefe (inch)	0,335 inch
Höhe	8 mm	Höhe (inch)	0,315 inch
Breite	26,5 mm	Breite (inch)	1,043 inch
Nettogewicht	0,7 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-40 °C...85 °C	Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
Betriebstemperatur, min.	-40 °C	Betriebstemperatur, max.	70 °C
Feuchtigkeit	40 °C / 93 % rel.Feuchte, keine Betauung		

Allgemeine Daten

Bedruckung	Einzelmarkierer / Nicht mit PRINT JET markierbar	Farbe	weiß
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Engineering-Daten	WSCAD
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	