

AM 25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abmantelwerkzeuge für PVC-isolierte Kabel

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Werkzeuge, Abmantelwerkzeug
Best.-Nr.	9001540000
Typ	AM 25
GTIN (EAN)	4008190138271
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 16. Februar 2023 13:21:36 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

AM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	33 mm	Tiefe (inch)	1,299 inch
Höhe	157 mm	Höhe (inch)	6,181 inch
Breite	47 mm	Breite (inch)	1,85 inch
Nettogewicht	120,67 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung Abmantelwerkzeug

Abisolierwerkzeuge

Kabeltyp	PVC-Rundkabel	Leiterdurchmesser, max.	25 mm
Leiterdurchmesser, min.	6 mm	Schnitttiefe	einstellbar bis 4,5 mm

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ETIM 8.0	EC000163	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-04-37-06	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Zulassungen

Zulassungen



Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Anwenderdokumentation	Manual
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

AM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Anwendungsbeispiel



Anwendungsbeispiel

