

M-D-STRIPAX +6 MEHA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Feindrätige und massive Leiter mit PVC-, Teflon (PTFE)- und Silikon-Isolationen
- Keine Beschädigung des Leiters durch spezielle Formmesser
- Kein Aufpleißen der Einzelleiter
- Messereinsätze ohne viel Aufwand austauschbar
- Sämtliche Einsätze für ein Gehäuse
- Führungsstege in den Messerkassetten erleichtern das richtige Positionieren des Leiters im Werkzeug

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Werkzeuge, Abisolier- und Schneidwerkzeug
Best.-Nr.	9003500000
Typ	M-D-STRIPAX +6 MEHA
GTIN (EAN)	4008 190107 109
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 17. Februar 2023 18:37:33 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

M-D-STRIPAX +6 MEHA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	16 mm	Tiefe (inch)	0,63 inch
Höhe	135 mm	Höhe (inch)	5,315 inch
Breite	82 mm	Breite (inch)	3,228 inch
Nettogewicht	106,38 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Abisolierwerkzeug mit 6 Messersätzen
---------------------	--------------------------------------

Abisolierwerkzeuge

Abisolierbereich AWG, max.	18 AWG	Abisolierbereich AWG, min.	32 AWG
Abisolierlänge, max.	7 mm	Kabeltyp	Leiter mit Spezialisolationen
Leiterdurchmesser, max.	1,3 mm	Leiterdurchmesser, min.	0,2 mm

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ECLASS 9.0	21-04-37-06
ECLASS 9.1	21-04-37-06	ECLASS 10.0	21-04-37-06
ECLASS 11.0	21-04-37-06	ECLASS 12.0	21-04-37-06

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

Datenblatt

M-D-STRIPAX +6 MEHA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Anwendungsbeispiel

