

H2,5/14T GR BD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Verkettete Aderendhülsenstreifen á 50 Stck.
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 11 mm, 8 mm, grau
Best.-Nr.	9004370000
Typ	H2,5/14T GR BD
GTIN (EAN)	4008 190052508
VPE	500 Stück
Verpackung	Bandware

Erstellungs-Datum 19. Februar 2023 18:18:15 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

H2,5/14T GR BD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 0,146 g

Technische Daten

Artikelbeschreibung	verkettete Aderendhülsenstreifen, Farbe grau	Ausführung	Standard
---------------------	--	------------	----------

Aderendhülsen

Abisolierlänge	11 mm	Farbcode	Telemecanique
Kontaktflächendurchmesser (D1)	2,2 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	8 mm
Kragendurchmesser (D2)	4,2 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0,25 mm
L1 in mm	14 mm	Leiteranschlussquerschnitt	2,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 14	Metallhülsendicke (S1)	0,15 mm

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Engineering-Daten	WSCAD, Zuken E3.S
Anwenderdokumentation	Technical information - EN Technical information - DE
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

Datenblatt

H2,5/14T GR BD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Zeichnung

