

## H1,5/17,5X SW SV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- Im Mehrfachbeutel
- Weidmüller Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 13 mm, 8 mm, schwarz
Best.-Nr.	<a href="#">9006590000</a>
Typ	H1,5/17,5X SW SV
GTIN (EAN)	4008 190332259
VPE	100 Stück
Verpackung	Mehrfachbeutel

Erstellungs-Datum 16. Februar 2023 21:43:41 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## H1,5/17,5X SW SV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 0,24 g

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse für kurz- u. erdschlußsichere Leitungen Farbe schwarz	Ausführung	Standard
---------------------	--	------------	----------

### Aderendhülsen

Abisolierlänge	13 mm	Farbcode	Weidmüller
Kontaktflächendurchmesser (D1)	1,8 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	8 mm
Kragendurchmesser (D2)	6,8 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0,3 mm
L1 in mm	17,5 mm	Leiteranschlussquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 16	Metallhülsendicke (S1)	0,15 mm

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

### Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Engineering-Daten	<a href="#">WSCAD, Zuken E3.S</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">Technical information - EN</a> <a href="#">Technical information - DE</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	

**H1,5/17,5X SW SV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnung**

