

**LG DMS PRO/ DMS 3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller Drehmomentschrauber sind ergonomisch geformt und daher ideale Einhand-Werkzeuge. Sie gewährleisten ein ermüdungsfreies Arbeiten in allen Montagerichtungen. Außerdem verfügen sie über eine automatische Drehmomentbegrenzung und hohe Wiederholgenauigkeit.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	DMS 3, Ladegerät Batterie
Best.-Nr.	<a href="#">9007460000</a>
Typ	LG DMS PRO/ DMS 3
GTIN (EAN)	4008 190404970
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 3. März 2023 20:55:40 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## LG DMS PRO/ DMS 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 602,4 g

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	Akku - Drehmomentschrauber mit 1/4" Antrieb	Ladezeit	30 min
---------------------	---	----------	--------

### Elektroschrauber

Akkuspannung	3,6 V	Bitaufnahme	1/4" DIN 3126 Form E6,3
Gewicht	600 g	Gewicht - Ladegerät	600 g
Ladegerät - Ausgang	DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max.	Ladegerät - Eingang	AC 220-240V~50-60Hz 30W
Ladezeit	30 min	Max. Kupplungsdrehmoment	3 Nm
Nennspannung	3,6 V	Spindeldrehzahl im Arbeitsgang	200 u. 600 min <sup>-1</sup>

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000359	ETIM 7.0	EC000359
ETIM 8.0	EC000359	ECLASS 9.1	21-05-92-01
ECLASS 10.0	21-05-92-01	ECLASS 11.0	21-05-29-01
ECLASS 12.0	21-05-29-01		

### Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

### Downloads

Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)  
 Broschüren