

DMS 3 SET 1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller Drehmomentschrauber sind ergonomisch geformt und daher ideale Einhand-Werkzeuge. Sie gewährleisten ein ermüdungsfreies Arbeiten in allen Montagerichtungen. Außerdem verfügen sie über eine automatische Drehmomentbegrenzung und hohe Wiederholgenauigkeit.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Ausführung | DMS 3, Elektrischer Drehmomentschrauber |
| Best.-Nr. | 9007470000 |
| Typ | DMS 3 SET 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190299224 |
| VPE | 1 Stück |

Erstellungs-Datum 3. März 2023 20:55:48 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

DMS 3 SET 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe | 205 mm | Tiefe (inch) | 8,071 inch |
| Breite | 325 mm | Breite (inch) | 12,795 inch |
| Nettogewicht | 1.770 g | | |

Technische Daten

| | |
|---------------------|---|
| Artikelbeschreibung | Akku - Drehmomentschrauber inkl. Akku, Ladegerät, Bits, Kunststoffkoffer |
|---------------------|---|

Elektroschrauber

| | | | |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Akku - Batterien | Ni-Mh Zellen | Akkugewicht | 122 g |
| Akkuspannung | 2,4 V | Bitaufnahme | 1/4" DIN 3126 Form E6,3 |
| Drehmomenteinstellung, max. | 3 Nm | Drehmomenteinstellung, min. | 0,3 Nm |
| Gewicht | 2.004 g | Nennspannung | 2,4 V |
| Spindeldrehzahl im Arbeitsgang | 200 u. 400 min ⁻¹ | | |

Schraubwerkzeuge

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------------------|--------|
| Drehmomenteinstellung, max. | 3 Nm | Drehmomenteinstellung, min. | 0,3 Nm |
|-----------------------------|------|-----------------------------|--------|

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001395 | ETIM 7.0 | EC001395 |
| ETIM 8.0 | EC001395 | ECLASS 9.0 | 21-05-21-90 |
| ECLASS 9.1 | 21-04-04-17 | ECLASS 10.0 | 21-05-21-90 |
| ECLASS 11.0 | 21-05-08-90 | ECLASS 12.0 | 21-05-08-90 |

Umweltanforderungen

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb |

Zulassungen

Zulassungen



| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Downloads

| | |
|-------------------|--|
| Engineering-Daten | WSCAD |
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |

DMS 3 SET 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Anwendungsbeispiel

