

SDIZ 0.8X4.0X100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, SDI DIN 7437,
ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1,
SoftFinish-Griff

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubendreher, Klingenbreite (B): 4 mm, Klingenlänge: 100 mm, Klingenstärke (A): 0.8 mm
Best.-Nr.	9008460000
Typ	SDIZ 0.8X4.0X100
GTIN (EAN)	4032248056453
VPE	1 Stück
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis	2021-12-31
Produktalternative	2749990000

Erstellungs-Datum 16. Februar 2023 22:32:41 MEZ

SDIZ 0.8X4.0X100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	210 mm	Breite (inch)	8,268 inch
Nettogewicht	56,8 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	VDE-isolierter Schraubendreher mit Zapfenklinge 0,8x4,0x100
---------------------	---

Schraubwerkzeuge

Form	Schlitz mit Zapfen	Klingenbreite (B)	4 mm
Klingenlänge	100 mm	Klingenstärke (A)	0,8 mm

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ECLASS 9.0	21-04-50-03
ECLASS 9.1	21-04-04-90	ECLASS 10.0	21-04-50-03
ECLASS 11.0	21-04-50-03	ECLASS 12.0	21-04-50-03

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Zulassungen

Zulassungen



Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	Manufacturer's Declaration - Screwdrivers
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	