

SKS 2,0-8,0 MR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Stiftschlüssel aus durchgehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl, gefertigt nach DIN ISO 2636 L (DIN 911), Oberfläche hochwertig veredelt.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Stiftschlüssel
Best.-Nr.	9008870000
Typ	SKS 2,0-8,0 MR
GTIN (EAN)	4032248266623
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 3. März 2023 20:59:03 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

SKS 2,0-8,0 MR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	120 mm	Breite (inch)	4,724 inch
Nettogewicht	203 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Sechskant-Stiftschlüssel-Satz mit Kugelkopf	Ausführung	Kugelkopf mit Magicring
---------------------	---	------------	-------------------------

Schraubwerkzeuge

Anzahl	7	Form	Sechskant / Inbus, mit Kugelkopf
Größe	SW 2,0/2,5/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC0022 10	ETIM 7.0	EC0022 10
ETIM 8.0	EC0022 10	ECLASS 9.0	21-04-50-03
ECLASS 9.1	21-04-50-15	ECLASS 10.0	21-04-50-03
ECLASS 11.0	21-04-50-03	ECLASS 12.0	21-04-50-03

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Zulassungen

Zulassungen



Downloads

Engineering-Daten	WSCAD
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	